



RUBBER




White
S100




Black
S199




Grey
S105



Navy Blue
S205




Royal Blue
S230




Red
S350




Orange
S370




Gold Yellow
S410




Medium Yellow
S430



Green
S540




Gold
M410




Silver
M150



Pink Fluo
F390



Yellow Fluo
F450



Green Fluo
F540

3D REFLECTIVE FILM



HT 3000 D
Silver



HT 3500 D
Dark Gray

RUBBER - 3D REFLECTIVE FILM

Предназначение

PU пленка для резки с помощью плоттера

Характеристика

Rubber:

размер: 50 cm x 25 m

вес 5 kg / roll

3D Reflective Film:

размер: 50 cm x 25 m

вес 9,6 kg / roll

Инструкция для термопечати

Следующая инструкция применяется только при стандартных условиях.

Температура: 150°C (302°F)

Время: Держать под прессом с лицевой стороны 5 секунд

Держать под прессом с изнаночной стороны 20 секунд

Инструкция по применению

- 1) Резку плоттером выполняйте только с тыльной стороны пленки.
- 2) Удалите из вырезанного макета излишки пленки.
- 3) Подготовленный макет расположите на текстильном изделии.
- 4) Держать под прессом при среднем давлении 5 секунд с лицевой стороны и 20 секунд с изнаночной стороны.
- 5) Теплую пленку удалите с рисунка на текстильном изделии.

Ткани подходящие для пленки


Хлопок, полиэстер, хлопок с добавлением синтетической нити, акрил и другие ткани.
Не подходит для окрашенных и обработанных тканей.

Предупреждение

*Информация, содержащаяся в данном документе, дается на основании нашего опыта.
Мы рекомендуем Вам протестировать нашу продукцию прежде,
чем использовать ее в серийном производстве.*



вырезайте рисунок с тыльной стороны




150°C (302°F)





среднее давление



Держать под прессом с
лицевой стороны 5 секунд
+ Держать под прессом с
изнаночной стороны 20 секунд



Снимать теплой



Mehmet Nesih Özmen Mah. Savur Sk. No: 22 Merter - Güngören / İSTANBUL

Tel: +90 212 637 37 10 Faks: +90 212 637 37 80 | www.trutape.com.tr

115191, Россия, Москва, Холодильный пер., д. 3, кор. 1, стр. 4, пом. 1, комн. 7
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 781 81 72 Факс: +7 (495) 781 81 62 | www.trutape.com.tr/ru